

Tuyau d'air comprimé  
**VSL 12-9 PE BL**



Art.-Nr.: 10.07.09.00050




### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PE
Couleur	bleu
Longueur max.	100,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Diamètre extérieur D	12,00 mm
Diamètre intérieur d	9,00 mm

VSL 12-9 PE BL

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



### Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	12,00 mm
Diamètre intérieur d	9,00 mm

Données de construction VSL 12-9 PE BL



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00050](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00050)

1

# Tuyau d'air comprimé

## VSL 12-9 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00050



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PE
Longueur max.	100,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Poids propre / mètre	0,457 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	12-9

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.09.00050](http://www.schmalz.com/10.07.09.00050)



### Données de commande des accessoires 10.07.09.00050

Typ		num
Collier de serrage	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Raccord de tuyau	ST G1/2-AG 9 MS-V	10.08.03.00161
Raccord de tuyau	ST G1/4-AG 9 MS-V	10.08.03.00157
Raccord de tuyau	ST G1/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00155
Raccord de tuyau	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Raccord rapide droit	STV-GE G1/2-AG 12	10.08.02.00210
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/4-AG 12	10.09.02.00045
Raccord rapide coudé	STV-W G1/2-AG 12	10.08.02.00164
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Raccord rapide coudé	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Connexion T	SVB-T 12	10.09.02.00023



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00050](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00050)