Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00051



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU, cavo a spirale, antistatico
Raggio di piegatura min.	20,0 mm
Colore	Trasparente
Lunghezza max.	20,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 3,86 bar
Temperatura d'intervento	-40 ... 90 °C
Diametro esterno D	32,00 mm
Diametro interno d	25,00 mm

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibli: fascetta



Dati di costruzione VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	32,00 mm
Diametro interno d	25,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00051

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU, cavo a spirale, antistatico
Raggio di piegatura min.	20,0 mm
Lunghezza max.	20,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 3,86 bar
Temperatura d'intervento	-40 ... 90 °C
Peso / metro	0,280 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	32-25

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.07.09.00051**

Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00051

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Protezione (rettang.)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Bocchetta	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
Bocchetta	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it