


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	20,0 mm
Color	Transparente
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 3,86 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Diámetro exterior D	32,00 mm
Diámetro interior d	25,00 mm

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	32,00 mm
Diámetro interior d	25,00 mm

Datos de diseño VSL 32-25 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00051



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	20,0 mm
Longitud máx.	20,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 3,86 bar
Temperatura de uso	-40 ... 90 °C
Peso / metro	0,280 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	32-25

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.09.00051



Pedir accesorios de datos 10.07.09.00051

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Tapa protectora (rectangular)	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
Boquilla de tubo	ST G1-AG 25 MS-V	10.08.03.00167
Boquilla de tubo	ST G3/4-AG 25 MS-V	10.08.03.00166



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00051