Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Art.-Nr.: 10.07.09.00052

VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU, cavo a spirale, antistatico
Raggio di piegatura min.	104,0 mm
Colore	Trasparente
Lunghezza max.	15,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 90 °C
Diametro esterno D	49,00 mm
Diametro interno d	38,00 mm

Il tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.

Accessori disponibli: fascetta



Dati di costruzione VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Diametro esterno D	49,00 mm
Diametro interno d	38,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Tubo flessibile per vuoto (metro)

VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Art.-Nr.: 10.07.09.00052

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale tubo flessibile	PU, cavo a spirale, antistatico
Raggio di piegatura min.	104,0 mm
Lunghezza max.	15,00 m
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 90 °C
Peso / metro	0,790 kg/m
Famiglia di prodotti	VSL
Tipo di tubo flessibile di design	49-38

Nota: Pressione di esercizio: in riferimento al fluido e alla temperatura ambiente di + 20 °C. Raggio minimo di piegatura: riferito al lato interno della curva del tubo flessibile in stato statico. Lunghezza massima: indicare la lunghezza del tubo al momento dell'ordine!

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.07.09.00052**

Ordinare gli accessori dati 10.07.09.00052

Typ		codice articolo
Fascetta	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
Fascetta	SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157
Bocchetta	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it