

Tubo flexible de vacío (metro)

## VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD



Art.-Nr.: 10.07.09.00052




### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	104,0 mm
Color	Transparente
Longitud máx.	15,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Temperatura de uso	-20 ... 90 °C
Diámetro exterior D	49,00 mm
Diámetro interior d	38,00 mm

VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

Accesorios disponibles: abrazadera



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Diámetro exterior D	49,00 mm
Diámetro interior d	38,00 mm

Datos de diseño VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00052](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00052)

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00052



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material tubo flexible	PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de flexión mín.	104,0 mm
Longitud máx.	15,00 m
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Temperatura de uso	-20 ... 90 °C
Peso / metro	0,790 kg/m
Familia de productos	VSL
Tipo de tubo flexible de diseño	49-38

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.09.00052](http://www.schmalz.com/10.07.09.00052)



## Pedir accesorios de datos 10.07.09.00052

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
Abrazadera de tubo	SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157
Boquilla de tubo	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

