

Vakum hortumu (metre)

VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD



Art.-Nr.: 10.07.09.00052



VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU, tel spiral, antistatik
Bükme yarıçapı dak	104,0 mm
Renk	Şeffaf
Uzunluk maks.	15,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Dış çap D	49,00 mm
İç çap d	38,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	49,00 mm
İç çap d	38,00 mm



Tasarım verileri VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00052

VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD

Art.-Nr.: 10.07.09.00052

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PU, tel spiral, antistatik
Bükme yarıçapı dak	104,0 mm
Uzunluk maks.	15,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 4,47 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
Ağırlık / Metre	0,790 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	49-38

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00052

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00052**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020
Hortum kelepçesi	SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157
Hortum manşonu	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170

