




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PA
Rayon de flexion min.	30,0 mm
Couleur	Milky-transparent
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 20,00 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Diamètre extérieur D	4,00 mm
Diamètre intérieur d	2,70 mm

VSL 4-2.7 PA MI-TR

Le tuyau de vide / d'air comprimé VSL est livré à la longueur souhaitée.

Accessoires disponibles : collier



Données de construction

Attribut	Valeur
Diamètre extérieur D	4,00 mm
Diamètre intérieur d	2,70 mm

Données de construction VSL 4-2.7 PA MI-TR

Art.-Nr.: 10.07.09.00063

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière tuyau	PA
Rayon de flexion min.	30,0 mm
Longueur max.	50,00 m
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 20,00 bar
Température de travail	-40 ... 90 °C
Poids propre / mètre	0,007 kg/m
Famille de produits	VSL
Type de tuyau de construction	4-2.7

Note : Pression de service : en référence à une température ambiante et du fluide de + 20 °C. Rayon de courbure min. : par rapport à la face intérieure du coude du tuyau à l'état statique. Longueur max. : veuillez indiquer la longueur du tuyau lors de la commande !

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.09.00063

**Données de commande accessoires 10.07.09.00063**

Typ		Nombre d'article
Raccord rapide droit	STV-GE G1/4-AG 4	10.08.02.00203
Raccord rapide droit	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
Raccord rapide droit	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/4-IG 4	10.08.02.00152
Raccord rapide droit	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
Raccord fileté rapide T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
Raccord fileté rapide T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
Raccord rapide coudé	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
Raccord rapide coudé	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
Raccord rapide coudé	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
Article externe - ERP-US	STV-WF G1/4-AG 4	10.08.02.00167
Article externe - ERP-US	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
Raccord rapide coudé	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165
Connexion T	SVB-T 4	10.09.02.00020

