

Vakum hortumu (metre)

## VSL 10-7 PE MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00083




### Teknik veriler

Malzeme hortumu	PE
Bükme yarıçapı dak	60,0 mm
Renk	Sütlü şeffaf
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Dış çap D	10,00 mm
İç çap d	7,00 mm

VSL 10-7 PE MI-TR

Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



### Tasarım verileri

Dış çap D	10,00 mm
İç çap d	7,00 mm

Tasarım verileri VSL 10-7 PE MI-TR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00083](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00083)

1

Art.-Nr.: 10.07.09.00083

**Teknik veriler**

Malzeme hortumu	PE
Bükme yarıçapı dak	60,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Ağırlık / Metre	0,370 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	10-7

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00083**

Typ		Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158
Hortum kelepçesi	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/2-AG 10	10.08.02.00253
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/4-IG 10	10.08.02.00260
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/4-AG 10	10.09.02.00044
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/2-AG 10	10.08.02.00256
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/4-AG 10	10.08.02.00258
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259
Fiş konnektörü, T	SVB-T 10	10.09.02.00025

