

Fascetta

SSD 37-42 ST-VZ

Art.-Nr.: 10.07.10.00019




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Acciaio
Campo di tenuta [mm]	37,0 ... 42,0 mm
Superficie	zincato

SSD 37-42 ST-VZ

La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.

Accessori disponibili: protezione



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	13,00 mm
Diametro interno d1	37,0 mm
d2	42,0 mm

Dati di costruzione SSD 37-42 ST-VZ



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.10.00019

1

Art.-Nr.: 10.07.10.00019

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	17,0 g
Materiale	Acciaio
Famiglia di prodotti	SSB / SSD
Campo di tenuta [mm]	37,0 ... 42,0 mm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.10.00019

**Ordinare gli accessori dati 10.07.10.00019**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 41-35 PVC-PS GR	10.07.09.00010
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036

