


Art.-Nr.: 10.07.11.00025



DM 0.5...10 G1/2-IG

レギュレーター DMには、真空ゲージとブラケットが付属します。



デザインデータ DM 0.5...10 G1/2-IG

技術資料

属性	値
最大吸込量	78.000 m³/h
製品仕様	マノメーター
接続	G1/2-F
使用範囲 (バー)	0,5 ... 10,0

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	64.00 mm
幅B1	96.00 mm
幅B2	32.00 mm
幅B	64.00 mm
高さ H2	43.50 mm
高さ H	135.50 mm
スレッドG1	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.07.11.00025



技術資料

属性	値
質量	0.740 kg
最大吸込量	78.000 m ³ /h
作動温度	-10 ~ 60 °C
使用範囲 (バー)	0,5 ... 10,0
製品ファミリー	DM
流量 最大圧力	1300.0 l/min



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.11.00025

