




DM 0.5...10 G1/2-IG

Le réducteur de pression DM est livré prêt à être raccordé avec équerre de fixation inclus.



Données de construction DM 0.5...10 G1/2-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Volume de flux max.	78,000 m ³ /h
Fonction supplémentaire réservoir de vide	Manomètre
Connexion	G1/2"-F
Zone de travail en bar]	0,5 ... 10,0

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	64,00 mm
Largeur B1	96,00 mm
Largeur B2	32,00 mm
Largeur B	64,00 mm
Hauteur H2	43,50 mm
Hauteur H	135,50 mm
Filetage G1	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.07.11.00025



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	0,740 kg
Volume de flux max.	78,000 m³/h
Température de travail	-10 ... 60 °C
Zone de travail en bar]	0,5 ... 10,0
Famille de produits	DM
Débit pression max.	1.300,0 l/min



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.11.00025

