




DM 0.5...10 G1/2-IG

El reductor de presión DM se suministra como producto listo para su conexión (ángulos de soporte incluidos).



Datos de diseño DM 0.5...10 G1/2-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Flujo máx.	78,000 m³/h
Función adicional acumulador de vacío	Manómetro
Conexión	G1/2"-HE
Superficie de trabajo [bar]	0,5 ... 10,0

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	64,00 mm
Anchura B1	96,00 mm
Anchura B2	32,00 mm
Anchura B	64,00 mm
Altura H2	43,50 mm
Altura H	135,50 mm
Rosca G1	G1/2"-HE

Art.-Nr.: 10.07.11.00025



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,740 kg
Flujo máx.	78,000 m³/h
Temperatura de uso	-10 ... 60 °C
Superficie de trabajo [bar]	0,5 ... 10,0
Familia de productos	DM
Caudal de la presión máx.	1.300,0 l/min



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.11.00025

