


Art.-Nr.: 10.07.11.00025



DM 0.5...10 G1/2-IG

Basınç düşürme valfi DM, montaj braketi dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri DM 0.5...10 G1/2-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Akış hızı maks.	78,000 m ³ /h
Ek fonksiyon vakum haznesi	Manometre
Bağlantı	G1/2"-F
Çalışma alanı [bar]	0,5 ... 10,0

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	64,00 mm
Genişlik B1	96,00 mm
Genişlik B2	32,00 mm
Genişlik B	64,00 mm
Yükseklik H2	43,50 mm
Yükseklik H	135,50 mm
Diş G1	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.07.11.00025



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0,740 kg
Akış hızı maks.	78,000 m ³ /h
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çalışma alanı [bar]	0,5 ... 10,0
Ürün ailesi	DM
Akış hızı maks. basınç	1.300,0 l/min



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.11.00025



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.11.00025