


Bride de robot avec serrage
SXT-RF-CL-125-40



Art.-Nr.: 10.07.13.00002




Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-------------------------------|---------------------|
| Matière | Aluminium |
| Construction de l'utilisation | Canalisation 1 x 40 |
| Longueur L | 460,00 mm |
| Dmk | 125,0 mm |

SXT-RF-CL-125-40

Les brides de robot avec serrage SXT-RF-CL sont livrés prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT



Données de construction SXT-RF-CL-125-40

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|--------------------------|-----------|
| Longueur L | 460,00 mm |
| Hauteur H1 | 111,00 mm |
| Hauteur H2 | 77,00 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 100,0 mm |
| Diamètre extérieur D | 200,00 mm |
| Diamètre intérieur d_1 | 11,5 mm |
| d_2 | 10,0 mm |
| Diamètre intérieur d | 40,00 mm |
| Dmk | 125,0 mm |
| Hauteur H3 | 3,00 mm |



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00002

Bride de robot avec serrage
SXT-RF-CL-125-40



Art.-Nr.: 10.07.13.00002



Données techniques

| Attribut | Valeur |
|--------------|-----------|
| Poids propre | 5,500 kg |
| Matière | Aluminium |



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00002