


Bride de robot avec serrage  
**SXT-RF-CL-D-125-40**



Art.-Nr.: 10.07.13.00006




**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Construction de l'utilisation	Canalisation 2 x 40
Longueur L	460,00 mm
Largeur B	360,00 mm
Dmk	125,0 mm

SXT-RF-CL-D-125-40

Les brides de robot avec serrage SXT-RF-CL sont livrés prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	460,00 mm
Largeur B	360,00 mm
Hauteur H1	111,00 mm
Hauteur H2	77,00 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Diamètre intérieur d1	11,5 mm
d2	10,0 mm
Diamètre intérieur d	40,00 mm
Dmk	125,0 mm
Hauteur H3	3,00 mm

Données de construction SXT-RF-CL-D-125-40



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00006](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00006)

Bride de robot avec serrage

## SXT-RF-CL-D-125-40



Art.-Nr.: 10.07.13.00006



### Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	11,320 kg
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT-RF-CL
Forme	Double



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.13.00006](http://www.schmalz.com/10.07.13.00006)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00006](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00006)