


Bride de robot avec serrage  
**SXT-RF-CL-D-160-60**



Art.-Nr.: 10.07.13.00009




**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Construction de l'utilisation	Canalisation 2 x 60
Longueur L	460,00 mm
Largeur B	360,00 mm
Dmk	160,0 mm

SXT-RF-CL-D-160-60

Les brides de robot avec serrage SXT-RF-CL sont livrés prêt à être raccordé.

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	460,00 mm
Largeur B	360,00 mm
Hauteur H1	135,00 mm
Hauteur H2	93,00 mm
Diamètre extérieur D2	100,0 mm
Diamètre intérieur d1	11,5 mm
d2	10,0 mm
Diamètre intérieur d	60,00 mm
Dmk	160,0 mm
Hauteur H3	3,00 mm

Données de construction SXT-RF-CL-D-160-60



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00009](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00009)

Bride de robot avec serrage

# SXT-RF-CL-D-160-60



Art.-Nr.: 10.07.13.00009



## Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	12,780 kg
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT-RF-CL
Forme	Double



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.13.00009](http://www.schmalz.com/10.07.13.00009)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00009](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00009)