

Art.-Nr.: 10.07.13.00013

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Numero di connessioni	3
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	40 mm
Forma	Femmina


SXT-QC-CON-40-F-3

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	159,70 mm
Lunghezza L2	20,00 mm
Lunghezza L	133,00 mm
Larghezza B1	109,00 mm
Larghezza B	85,00 mm
Altezza H	85,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Griglia forata Y1	60,0 mm
Griglia forata X1	60,0 mm

Dati di costruzione SXT-QC-CON-40-F-3



Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-40-F-3



Art.-Nr.: 10.07.13.00013



Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero di connessioni	3
Peso	1,695 kg
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00013



Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00013

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00013