

Art.-Nr.: 10.07.13.00013



SXT-QC-CON-40-F-3

Robot hızlı değişirme süngüleri SXT-QC-CON bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir. Komple bir hızlı değişirme sistemi elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SXT-QC-CON M tipi robot hızlı değişirme bayoneti (tooling bağlantısı)
- SXT-QC-CON F tipi robot hızlı değişirme bayoneti (robot bağlantısı)

Önemli: Boru çapı ve pnömatrik besleme geçişlerinin sayısı eşleşmelidir.


Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakorlar STV-GE

Teknik veriler

Attribute	Value
Bağlantı sayısı	3
Malzeme	Alüminyum
Nominal boyut	40 mm
Şekil	Dişi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	159,70 mm
Uzunluk L2	20,00 mm
Uzunluk L	133,00 mm
Genişlik B1	109,00 mm
Genişlik B	85,00 mm
Yükseklik H	85,00 mm
İç çap d	11,00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Delik aralığı Y1	60,0 mm
Delik aralığı X1	60,0 mm



Tasarım verileri SXT-QC-CON-40-F-3



Art.-Nr.: 10.07.13.00013

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Bağlantı sayısı	3
Ağırlık	1,695 kg
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Dişi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.13.00013**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.13.00013**

Typ	Ürün numarası
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 8
	10.08.02.00206

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00013