

Art.-Nr.: 10.07.13.00013

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Número de conexiones	3
Material	Aluminio
Tamaño nominal	40 mm
Forma	Hembra


SXT-QC-CON-40-F-3

Las bayonetas de cambio rápido del robot SXT-QC-CON se suministran como un producto listo para conectar. Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un sistema completo de cambio rápido:

- Bayonetas de cambio rápido del robot del tipo SXT-QC-CON M (herramienta de conexión)
- Bayonetas de cambio rápido del robot del tipo SXT-QC-CON F (conexión con el robot)

Importante: El diámetro de la tubería y el número de pasajes neumáticos deben coincidir.

Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE



Datos de diseño SXT-QC-CON-40-F-3

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	159,70 mm
Longitud L2	20,00 mm
Longitud L	133,00 mm
Anchura B1	109,00 mm
Anchura B	85,00 mm
Altura H	85,00 mm
Diámetro interior d	11,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	60,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	60,0 mm



Art.-Nr.: 10.07.13.00013



Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de conexiones	3
Peso	1,695 kg
Material	Aluminio
Familia de productos	SXT
Forma	Hembra



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.13.00013



Pedir accesorios de datos 10.07.13.00013

Typ	n	
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206

