

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-F



Art.-Nr.: 10.07.13.00014



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	60 mm
Forma	Femmina


SXT-QC-CON-60-F

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	189,00 mm
Larghezza B1	165,00 mm
Larghezza B	120,00 mm
Altezza H	120,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Griglia forata Y1	90,0 mm
Griglia forata X1	90,0 mm

Dati di costruzione SXT-QC-CON-60-F



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00014

1

Art.-Nr.: 10.07.13.00014



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	4,175 kg
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00014



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.13.00014

Typ		codice articolo
Accessori SXT-QC-CON	ZUB 60 F3	10.07.13.00267
Accessori SXT-QC-CON	ZUB 60 F6	10.07.13.00266

