

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-40-M



Art.-Nr.: 10.07.13.00017



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	40 mm
Forma	Maschio


SXT-QC-CON-40-M

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione. Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	111,00 mm
Lunghezza L	135,50 mm
Altezza H1	96,50 mm
Diametro esterno D	68,30 mm
Diametro interno d	40,00 mm

Dati di costruzione SXT-QC-CON-40-M



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00017

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-40-M



Art.-Nr.: 10.07.13.00017



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,450 kg
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Maschio



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00017



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.13.00017

Typ		codice articolo
Accessori SXT-QC-CON	ZUB 40 M3	10.07.13.00265



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00017