

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-MB



Art.-Nr.: 10.07.13.00020



Données techniques

Attribut	Valeur
Matériau	Aluminium
Taille	60 mm
Forme	Mâle, serrage du tube prolongé


SXT-QC-CON-60-MB

Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :

- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON M (connexion d'outillage)
- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON F (connexion de robot)

Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.

Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	190,60 mm
Longueur L	232,30 mm
Hauteur H1	151,00 mm
Diamètre extérieur D	95,00 mm
Diamètre intérieur d	60,00 mm
Taille	60 mm

Données de construction SXT-QC-CON-60-MB



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00020

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-MB



Art.-Nr.: 10.07.13.00020



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	1,900 kg
Matériau	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Mâle, serrage du tube prolongé



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00020



Données de commande accessoires 10.07.13.00020

Typ	Nombre d'article
Quick-Change Connection	10.07.13.00014



Données de commande pièce de rechange 10.07.13.00020

Typ	Nombre d'article
Accessoires SXT-QC-CON	10.07.13.00264
Accessoires SXT-QC-CON	10.07.13.00259



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00020