

Art.-Nr.: 10.07.13.00020

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	60 mm
Forma	Maschio, bloccaggio tubo prolungato


SXT-QC-CON-60-MB

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	190,60 mm
Lunghezza L	232,30 mm
Altezza H1	151,00 mm
Diametro esterno D	95,00 mm
Diametro interno d	60,00 mm
Diametro nominale	60 mm

Dati di costruzione SXT-QC-CON-60-MB



Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-MB



Art.-Nr.: 10.07.13.00020



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	1,900 kg
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Maschio, bloccaggio tubo prolungato



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00020



Dati di ordinazione accessori 10.07.13.00020

Typ	Numero articolo
Quick-Change Connection	SXT-QC-CON-60-F 10.07.13.00014



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.07.13.00020

Typ	Numero articolo
Accessori SXT-QC-CON	ZUB 60 M3 10.07.13.00264
Accessori SXT-QC-CON	ZUB 60 M6 10.07.13.00259



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00020