

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-M-3



Art.-Nr.: 10.07.13.00021



Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	3
Matière	Aluminium
Taille	60 mm
Forme	Mâle


SXT-QC-CON-60-M-3

Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.
Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :

- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON M (connexion d'outillage)
- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON F (connexion de robot)

Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.

Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	150,00 mm
Longueur L	213,30 mm
Hauteur H1	151,00 mm
Diamètre extérieur D	95,00 mm
Diamètre intérieur d	60,00 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Taille	60 mm

Données de construction SXT-QC-CON-60-M-3



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00021

1

Art.-Nr.: 10.07.13.00021

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	3
Poids propre	1,845 kg
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Mâle

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00021

**Données de commande accessoires 10.07.13.00021**

Typ		Nombre d'article
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Quick-Change Connection	SXT-QC-CON-60-F-3	10.07.13.00015

