

Art.-Nr.: 10.07.13.00022

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Numero di connessioni	6
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	60 mm
Forma	Maschio


SXT-QC-CON-60-M-6

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	150,00 mm
Lunghezza L	213,30 mm
Altezza H1	151,00 mm
Diametro esterno D	95,00 mm
Diametro interno d	60,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Diametro nominale	60 mm

Dati di costruzione SXT-QC-CON-60-M-6



Art.-Nr.: 10.07.13.00022

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Numero di connessioni	6
Peso	1,845 kg
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Maschio

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00022

**Dati di ordinazione accessori 10.07.13.00022**

Typ		Numero articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
Quick-Change Connection	SXT-QC-CON-60-F-6	10.07.13.00016

