



## Datos técnicos

| Atributo            | Valor                             |
|---------------------|-----------------------------------|
| Material            | Aluminio                          |
| Longitud L          | 160,80 mm                         |
| Diámetro exterior D | 25,00 mm                          |
| Forma               | Freno de engranaje en ambos lados |

SXT-EXT-GB2-160


Las extensiones (dentadas) SXT-EXT se suministran como piezas individuales.

Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

- Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
- Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
- Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles

## Datos de diseño

| Atributo                 | Valor     |
|--------------------------|-----------|
| Longitud L2              | 135,80 mm |
| Longitud L               | 160,80 mm |
| Diámetro exterior D      | 25,00 mm  |
| Diámetro de la cabeza Dk | 35,0 mm   |
| Rosca G1                 | M8-HE     |



Datos de diseño SXT-EXT-GB2-160



Art.-Nr.: 10.07.13.00042

**Datos técnicos**

| Atributo             | Valor                             |
|----------------------|-----------------------------------|
| Peso                 | 190,00 g                          |
| Material             | Aluminio                          |
| Familia de productos | SXT                               |
| Forma                | Freno de engranaje en ambos lados |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.13.00042](http://www.schmalz.com/10.07.13.00042)

**Datos de pedido accesorios 10.07.13.00042**

| Typ                       |                             | Número de artículo |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-F-D25            | 10.07.13.00114     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-F-D40            | 10.07.13.00115     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-F-1IN            | 10.07.13.00191     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-M-A3             | 10.07.13.00118     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-M-A5             | 10.07.13.00119     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-M-D25            | 10.07.13.00112     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-M-D40            | 10.07.13.00113     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-MO-D40           | 10.07.13.00116     |
| Conexión (enclavada)      | SXT-CON-GB-MO-1.5IN         | 10.07.13.00117     |
| contra-ángulo (enclavada) | SXT-ANG-GB2-F               | 10.07.13.00121     |
| contra-ángulo (enclavada) | SXT-ANG-GB2-M               | 10.07.13.00120     |
| Juego de montaje          | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30 | 10.07.13.00173     |
| Juego de montaje          | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50 | 10.07.13.00175     |
| Juego de montaje          | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60 | 10.07.13.00177     |
| Juego de montaje          | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70 | 10.07.13.00179     |

