

Pièce de fixation avec rallonge

## SXT-CL-EXT-A2-100-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00081



### Données techniques

| Attribut                | Valeur               |
|-------------------------|----------------------|
| Matière                 | Aluminium            |
| Diamètre extérieur D    | 40,00 mm             |
| Diamètre intérieur d    | 19,00 mm             |
| Connexion 1             | Boul. av rainure Ø19 |
| Espacement des trous X1 | 101,0 mm             |

SXT-CL-EXT-A2-100-F40

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



### Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L1             | 154,50 mm |
| Longueur L2             | 50,00 mm  |
| Longueur L              | 146,50 mm |
| Largeur B               | 25,00 mm  |
| Hauteur H1              | 83,00 mm  |
| Hauteur H2              | 25,50 mm  |
| Diamètre extérieur D    | 40,00 mm  |
| Diamètre intérieur d    | 19,00 mm  |
| Hauteur H3              | 12,50 mm  |
| Espacement des trous X1 | 101,0 mm  |

Données de construction SXT-CL-EXT-A2-100-F40



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00081](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00081)

Pièce de fixation avec rallonge

## SXT-CL-EXT-A2-100-F40



Art.-Nr.: 10.07.13.00081



### Données techniques

| Attribut            | Valeur    |
|---------------------|-----------|
| Poids propre        | 285,0 g   |
| Matière             | Aluminium |
| Famille de produits | SXT       |
| Forme               | Femelle   |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.13.00081](http://www.schmalz.com/10.07.13.00081)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00081](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00081)