

Art.-Nr.: 10.07.13.00170

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Numero di connessioni	2
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	60 mm
Forma	Maschio


SXT-QC-CON-60-M-2

Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione. Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:

- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON M (utensili di collegamento)
- Baionetta a cambio rapido robot di tipo SXT-QC-CON F (collegamento robot)

Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.

Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	150,00 mm
Lunghezza L	213,30 mm
Altezza H1	151,00 mm
Diametro esterno D	95,00 mm
Diametro interno d	60,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG

Dati di costruzione SXT-QC-CON-60-M-2



Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-M-2



Art.-Nr.: 10.07.13.00170



Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero di connessioni	2
Peso	1,845 kg
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Maschio



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00170



Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00170

Typ		codice articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00170