

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-F-2



Art.-Nr.: 10.07.13.00171



Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	2
Matière	Aluminium
Taille	60 mm
Forme	Femelle


SXT-QC-CON-60-F-2

Les baïonnettes à changement rapide du robot SXT-QC-CON sont livrés comme un produit prêt à être raccordé. Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un système de changement rapide complet :

- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON M (connexion d'outillage)
- Baïonnette à changement rapide du robot de type SXT-QC-CON F (connexion de robot)

Important : le diamètre des tuyaux et le nombre de traversées pneumatiques doivent correspondre.

Accessoires disponibles : raccords filetés rapides STV-GE



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	210,70 mm
Longueur L2	15,00 mm
Longueur L	189,00 mm
Largeur B1	165,00 mm
Largeur B	120,00 mm
Hauteur H	120,00 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Espacement des trous Y1	90,0 mm
Espacement des trous X1	90,0 mm

Données de construction SXT-QC-CON-60-F-2



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00171

Quick-Change Connection
SXT-QC-CON-60-F-2



Art.-Nr.: 10.07.13.00171



Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de connexions	2
Poids propre	4,855 kg
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00171



Données de commande des accessoires 10.07.13.00171

Typ		num
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00171