

Pieza de fijación con prolongación

SXT-CL-EXT-A2-200-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00220




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	19,00 mm
Conexión 1	Perno c/ ranura Ø19
Longitud L3	200,50 mm

SXT-CL-EXT-A2-200-T25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	226,50 mm
Longitud L2	175,00 mm
Longitud L	218,50 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H2	12,50 mm
Altura H	43,00 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	19,00 mm
Longitud L3	200,50 mm

Datos de diseño SXT-CL-EXT-A2-200-T25



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00220

Pieza de fijación con prolongación

SXT-CL-EXT-A2-200-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00220




Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	220,00 g
Material	Aluminio
Familia de productos	SXT
Forma	Tubo



Datos de rendimiento



Tubo de desviación 25 x 3 mm



Tubo de desviación 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.13.00220



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00220