

Pièce de fixation avec rallonge

SXT-CL-EXT-A2-200-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00220




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Connexion 1	Boul. av rainure Ø19
Longueur L3	200,50 mm

SXT-CL-EXT-A2-200-T25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	226,50 mm
Longueur L2	175,00 mm
Longueur L	218,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H2	12,50 mm
Hauteur H	43,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Longueur L3	200,50 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-A2-200-T25



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00220

Pièce de fixation avec rallonge

SXT-CL-EXT-A2-200-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00220




Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	220,00 g
Matériau	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Tube



Données de performance



Canalisation de déviation 25 x 3 mm



Canalisation de déviation 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00220



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00220