

# Pièce de fixation avec rallonge

## SXT-CL-EXT-A2-250-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00221




### Données techniques

Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Connexion 1	Boul. av rainure Ø19
Longueur L3	250,50 mm

SXT-CL-EXT-A2-250-T25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



### Données de construction

Longueur L1	276,50 mm
Longueur L2	225,00 mm
Longueur L	268,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H2	12,50 mm
Hauteur H	43,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm
Longueur L3	250,50 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-A2-250-T25



### Données techniques

Poids propre	250,00 g
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Tube



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00221](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00221)

1

# Pièce de fixation avec rallonge


## SXT-CL-EXT-A2-250-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00221



### Données de performance



Canalisation de déviation 25 x 3 mm



### Canalisation de déviation 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg   SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00221](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00221)