

固定クランプ（延長付き）

## SXT-CL-EXT-A2-500-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00224




### 技術資料

| 属性         | 価値            |
|------------|---------------|
| 材質         | アルミ           |
| 外径D        | 25.00 mm      |
| 内径d        | 19.00 mm      |
| 接続1        | 溝付きボルト Ø19 mm |
| グリップの長さ L3 | 500.50 mm     |

SXT-CL-EXT-A2-500-T25

延長クランプ SXT-CL-EXTは、すぐに接続できる製品として納品されます。

### デザインデータ



| 属性         | 価値        |
|------------|-----------|
| グリップの長さ L1 | 526.50 mm |
| グリップの長さ L2 | 475.00 mm |
| グリップの長さ L  | 518.50 mm |
| 幅B         | 25.00 mm  |
| 高さ H2      | 12.50 mm  |
| 高さ H       | 43.00 mm  |
| 外径D        | 25.00 mm  |
| 内径d        | 19.00 mm  |
| グリップの長さ L3 | 500.50 mm |

デザインデータ SXT-CL-EXT-A2-500-T25




[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00224](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.07.13.00224)

Art.-Nr.: 10.07.13.00224

 技術資料

| 属性      | 値        |
|---------|----------|
| 質量      | 390.00 g |
| 材質      | アルミ      |
| 製品ファミリー | SXT      |
| デザイン    | チューブ     |

 テクニカルデータ


偏向パイプ 25 x 3 mm

 偏向パイプ 25 x 3 mm

|                           | 0 | 200  | 400  | 600  |
|---------------------------|---|------|------|------|
| 1 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.03 | 0.24 | 0.81 |
| 2 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.06 | 0.48 | 1.61 |
| 5 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.15 | 1.20 | 4.03 |
| 10 kg   SXT-CL-EXT....T25 | - | 0.30 | 2.39 | 8.07 |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.07.13.00224](http://www.schmalz.co.jp/10.07.13.00224)