

SXT-CL-EXT-A2-500-T25

Art.-Nr.: 10.07.13.00224




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Dış çap D	25,00 mm
İç çap d	19,00 mm
Bağlantı 1	Bolt with slot Ø19mm
Uzunluk L3	500,50 mm

SXT-CL-EXT-A2-500-T25

SXT-CL-EXT uzatmalı kelepçeler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	526,50 mm
Uzunluk L2	475,00 mm
Uzunluk L	518,50 mm
Genişlik B	25,00 mm
Yükseklik H2	12,50 mm
Yükseklik H	43,00 mm
Dış çap D	25,00 mm
İç çap d	19,00 mm
Uzunluk L3	500,50 mm

Tasarım verileri SXT-CL-EXT-A2-500-T25



SXT-CL-EXT-A2-500-T25

Art.-Nr.: 10.07.13.00224




Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	390,00 g
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Tüp



Performans verileri



Saptırma borusu 25 x 3 mm



Saptırma borusu 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.13.00224