

Art.-Nr.: 10.07.13.00226




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	25,00 mm
Connessione 1	D25
Lunghezza L3	150,50 mm

SXT-CL-EXT-D25-150-T25

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	172,00 mm
Lunghezza L2	125,00 mm
Lunghezza L	171,50 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H2	19,50 mm
Altezza H	53,00 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	25,00 mm
Lunghezza L3	150,50 mm

Dati di costruzione SXT-CL-EXT-D25-150-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00226




Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	210,00 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Tubo



Dati sulle prestazioni



Tubo di deviazione 25 x 3 mm



Tubo di deviazione 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00226



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00226