


Art.-Nr.: 10.07.13.00231

**Données techniques**

| Attribut             | Valeur    |
|----------------------|-----------|
| Matière              | Aluminium |
| Diamètre extérieur D | 25,00 mm  |
| Diamètre intérieur d | 25,00 mm  |
| Connexion 1          | D25       |
| Longueur L3          | 500,50 mm |

SXT-CL-EXT-D25-500-T25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

| Attribut             | Valeur    |
|----------------------|-----------|
| Longueur L1          | 522,00 mm |
| Longueur L2          | 475,00 mm |
| Longueur L           | 521,50 mm |
| Largeur B            | 25,00 mm  |
| Hauteur H2           | 19,50 mm  |
| Hauteur H            | 53,00 mm  |
| Diamètre extérieur D | 25,00 mm  |
| Diamètre intérieur d | 25,00 mm  |
| Longueur L3          | 500,50 mm |


Données de construction SXT-CL-EXT-D25-500-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00231

**Données techniques**

| Attribut            | Valeur    |
|---------------------|-----------|
| Poids propre        | 410,00 g  |
| Matériau            | Aluminium |
| Famille de produits | SXT       |
| Forme               | Tube      |

**Données de performance****Canalisation de déviation 25 x 3 mm**

|                           | 0 | 200  | 400  | 600  |
|---------------------------|---|------|------|------|
| 1 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.03 | 0.24 | 0.81 |
| 2 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.06 | 0.48 | 1.61 |
| 5 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.15 | 1.20 | 4.03 |
| 10 kg   SXT-CL-EXT....T25 | - | 0.30 | 2.39 | 8.07 |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.07.13.00231](http://www.schmalz.com/10.07.13.00231)


[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00231](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00231)