


Art.-Nr.: 10.07.13.00232

**Données techniques**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Matière              | Aluminium |
| Diamètre extérieur D | 25,00 mm  |
| Diamètre intérieur d | 40,00 mm  |
| Connexion 1          | D40       |
| Longueur L3          | 100,50 mm |

SXT-CL-EXT-D40-100-T25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Longueur L1          | 128,00 mm |
| Longueur L2          | 75,00 mm  |
| Longueur L           | 127,50 mm |
| Largeur B            | 25,00 mm  |
| Hauteur H2           | 25,50 mm  |
| Hauteur H            | 65,00 mm  |
| Diamètre extérieur D | 25,00 mm  |
| Diamètre intérieur d | 40,00 mm  |
| Longueur L3          | 100,50 mm |


Données de construction SXT-CL-EXT-D40-100-T25

**Données techniques**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Poids propre        | 200,00 g  |
| Matière             | Aluminium |
| Famille de produits | SXT       |
| Forme               | Tube      |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00232](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00232)

Art.-Nr.: 10.07.13.00232

**Données de performance**

Canalisation de déviation 25 x 3 mm

**Canalisation de déviation 25 x 3 mm**

|                           | 0 | 200  | 400  | 600  |
|---------------------------|---|------|------|------|
| 1 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.03 | 0.24 | 0.81 |
| 2 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.06 | 0.48 | 1.61 |
| 5 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.15 | 1.20 | 4.03 |
| 10 kg   SXT-CL-EXT....T25 | - | 0.30 | 2.39 | 8.07 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00232](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00232)