


Art.-Nr.: 10.07.13.00232

**Teknik veriler**

Malzeme	Alüminyum
Dış çap D	25,00 mm
İç çap d	40,00 mm
Bağlantı 1	D40
Uzunluk L3	100,50 mm

SXT-CL-EXT-D40-100-T25

SXT-CL-EXT uzatmalı kelepçeler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Uzunluk L1	128,00 mm
Uzunluk L2	75,00 mm
Uzunluk L	127,50 mm
Genişlik B	25,00 mm
Yükseklik H2	25,50 mm
Yükseklik H	65,00 mm
Dış çap D	25,00 mm
İç çap d	40,00 mm
Uzunluk L3	100,50 mm

Tasarım verileri SXT-CL-EXT-D40-100-T25

**Teknik veriler**


Ağırlık	200,00 g
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Tüp

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00232

Art.-Nr.: 10.07.13.00232



Performans verileri



Saptırma borusu 25 x 3 mm



Saptırma borusu 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07

