


Art.-Nr.: 10.07.13.00232

**Datos técnicos**

Material	Aluminio
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	40,00 mm
Conexión 1	D40
Longitud L3	100,50 mm

SXT-CL-EXT-D40-100-T25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.

**Datos de diseño**

Longitud L1	128,00 mm
Longitud L2	75,00 mm
Longitud L	127,50 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H2	25,50 mm
Altura H	65,00 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	40,00 mm
Longitud L3	100,50 mm


Datos de diseño SXT-CL-EXT-D40-100-T25

**Datos técnicos**

Peso	200,00 g
Material	Aluminio
Familia de productos	SXT
Forma	Tubo


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00232

Art.-Nr.: 10.07.13.00232

**Datos de rendimiento**

Tubo de desviación 25 x 3 mm

**Tubo de desviación 25 x 3 mm**

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07

