

Pieza de fijación con prolongación
SXT-CL-EXT-D40-150-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00233




Datos técnicos

Material	Aluminio
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	40,00 mm
Conexión 1	D40
Longitud L3	150,50 mm

SXT-CL-EXT-D40-150-T25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.



Datos de diseño

Longitud L1	178,00 mm
Longitud L2	125,00 mm
Longitud L	177,50 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H2	25,50 mm
Altura H	65,00 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	40,00 mm
Longitud L3	150,50 mm

Datos de diseño SXT-CL-EXT-D40-150-T25



Datos técnicos

Peso	220,00 g
Material	Aluminio
Familia de productos	SXT
Forma	Tubo



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00233


Pieza de fijación con prolongación
SXT-CL-EXT-D40-150-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00233



Datos de rendimiento



Tubo de desviación 25 x 3 mm



Tubo de desviación 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00233