


Art.-Nr.: 10.07.13.00237

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	40,00 mm
Connexion 1	D40
Longueur L3	400,50 mm

SXT-CL-EXT-D40-400-T25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	428,00 mm
Longueur L2	375,00 mm
Longueur L	427,50 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H2	25,50 mm
Hauteur H	65,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	40,00 mm
Longueur L3	400,50 mm


Données de construction SXT-CL-EXT-D40-400-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00237

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	360,00 g
Matériau	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Tube

**Données de performance**

Canalisation de déviation 25 x 3 mm

**Canalisation de déviation 25 x 3 mm**

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00237WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00237