

Pièce de fixation avec rallonge

SXT-CL-EXT-A3-110-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00239




Données techniques

Matière	Aluminium
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	28,50 mm
Connexion 1	Tête sphér. 28,5 mm
Longueur L3	110,10 mm

SXT-CL-EXT-A3-110-T25

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction

Longueur L2	75,00 mm
Longueur L	137,10 mm
Largeur B	25,00 mm
Hauteur H2	23,50 mm
Hauteur H	57,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre intérieur d	28,50 mm
Longueur L3	110,10 mm

Données de construction SXT-CL-EXT-A3-110-T25



Données techniques

Poids propre	250,00 g
Matière	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Tube



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00239

Pièce de fixation avec rallonge


SXT-CL-EXT-A3-110-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00239



Données de performance



Canalisation de déviation 25 x 3 mm



Canalisation de déviation 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00239