

Pezzo di fissaggio con prolunga

SXT-CL-EXT-A3-260-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00242




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	28,50 mm
Connessione 1	Testa sfer. 28,5 mm
Lunghezza L3	260,10 mm

SXT-CL-EXT-A3-260-T25

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	225,00 mm
Lunghezza L	287,10 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H2	23,50 mm
Altezza H	57,00 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro interno d	28,50 mm
Lunghezza L3	260,10 mm

Dati di costruzione SXT-CL-EXT-A3-260-T25



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00242

Pezzo di fissaggio con prolunga

SXT-CL-EXT-A3-260-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00242




Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	330,00 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Tubo



Dati sulle prestazioni



Tubo di deviazione 25 x 3 mm



Tubo di deviazione 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00242



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00242