

Eklenti ile birlikte çalışan kenetleme parçası

## SXT-CL-EXT-A5-160-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00247




### Teknik veriler

| Attribute  | Value           |
|------------|-----------------|
| Malzeme    | Alüminyum       |
| Dış çap D  | 25,00 mm        |
| İç çap d   | 32,00 mm        |
| Bağlantı 1 | Ball head 32 mm |
| Uzunluk L3 | 160,10 mm       |

SXT-CL-EXT-A5-160-T25

SXT-CL-EXT uzatmalı kelepçeler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



### Tasarım verileri

| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L2   | 125,00 mm |
| Uzunluk L    | 187,10 mm |
| Genişlik B   | 25,00 mm  |
| Yükseklik H2 | 23,50 mm  |
| Yükseklik H  | 57,00 mm  |
| Dış çap D    | 25,00 mm  |
| İç çap d     | 32,00 mm  |
| Uzunluk L3   | 160,10 mm |

Tasarım verileri SXT-CL-EXT-A5-160-T25



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00247](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00247)

## SXT-CL-EXT-A5-160-T25

Art.-Nr.: 10.07.13.00247




### Teknik veriler

| Attribute   | Value     |
|-------------|-----------|
| Ağırlık     | 260,00 g  |
| Malzeme     | Alüminyum |
| Ürün ailesi | SXT       |
| Şekil       | Tüp       |



### Performans verileri



Saptırma borusu 25 x 3 mm



### Saptırma borusu 25 x 3 mm

|                           | 0 | 200  | 400  | 600  |
|---------------------------|---|------|------|------|
| 1 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.03 | 0.24 | 0.81 |
| 2 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.06 | 0.48 | 1.61 |
| 5 kg   SXT-CL-EXT....T25  | - | 0.15 | 1.20 | 4.03 |
| 10 kg   SXT-CL-EXT....T25 | - | 0.30 | 2.39 | 8.07 |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.07.13.00247](http://www.schmalz.com/10.07.13.00247)