


Art.-Nr.: 10.07.13.00255

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	40,00 mm
Conexión 1	D40
Longitud L3	600,50 mm

SXT-CL-EXT-D40-600-T25

Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	628,00 mm
Longitud L2	575,00 mm
Longitud L	627,50 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H2	25,50 mm
Altura H	65,00 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro interior d	40,00 mm
Longitud L3	600,50 mm

Datos de diseño SXT-CL-EXT-D40-600-T25



Pieza de fijación con prolongación

SXT-CL-EXT-D40-600-T25



Art.-Nr.: 10.07.13.00255




Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	480,00 g
Material	Aluminio
Familia de productos	SXT
Forma	Tubo



Datos de rendimiento



Tubo de desviación 25 x 3 mm



Tubo de desviación 25 x 3 mm

	0	200	400	600
1 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.03	0.24	0.81
2 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.06	0.48	1.61
5 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.15	1.20	4.03
10 kg SXT-CL-EXT....T25	-	0.30	2.39	8.07



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.13.00255



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00255