

Otomatik rakor, düz

STVI-GE G1/4-IG 6




Art.-Nr.: 10.08.02.00153



STVI-GE G1/4-IG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STVI-GE G1/4-IG 6

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	30,50 mm
Dış çap D	11,50 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	12,00 mm
Uzunluk L	30,50 mm
Dış çap D	11,50 mm
İç çap d	6,00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00153

Otomatik rakor, düz

STVI-GE G1/4-IG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00153



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	27,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00153



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00153

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL 10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR 10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00153