




STV-W G1/8-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/8-AG 4

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	16,40 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş hortum çapı	4,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	27,10 mm
Uzunluk L	16,40 mm
Yükseklik H1	15,70 mm
Yükseklik H	10,70 mm
Diş çap D1	8,5 mm
Nominal çap dn	3,00 mm
İç çap d	4,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	5,7 mm
Anahtar boyutu SW1	13,0 mm
Anahtar boyutu SW3	10,0 mm

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/8-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00156



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	17,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00156



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00156

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL 10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR 10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR 10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00156