




STV-W G1/8-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/8-AG 6

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	20,10 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	27,10 mm
Uzunluk L	20,10 mm
Yükseklik H1	19,90 mm
Yükseklik H	12,80 mm
Dış çap D1	11,3 mm
Nominal çap dn	4,10 mm
İç çap d	6,00 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	5,7 mm
Anahtar boyutu SW1	13,0 mm
Anahtar boyutu SW3	14,0 mm

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00158



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	30,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00158



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00158

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL 10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR 10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00158