

Conector rápido acodado


STV-W G1/4-AG 6

Art.-Nr.: 10.08.02.00159



STV-W G1/4-AG 6

Los racores se suministran en la versión deseada.



Datos de diseño STV-W G1/4-AG 6

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Niquelado
Temperatura de uso	-20 ... 80 °C
Longitud L	20,20 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Diámetro del tubo flexible exterior	6,00 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	29,40 mm
Longitud L	20,20 mm
Altura H1	20,40 mm
Altura H	13,50 mm
Diámetro exterior D1	11,3 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00159

1

Conector rápido acodado

STV-W G1/4-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00159



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	37,00 g
Material	Niquelado
Tipo de tubo flexible de diseño	6-4
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de uso	-20 ... 80 °C
Familia de productos	STV



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.08.02.00159



Datos de pedido accesorios 10.08.02.00159

Typ	Número de artículo
Tubo flexible para aire comprimido	10.07.09.00014
Tubo flexible de vacío (metro)	10.07.09.00157
Tubo flexible de vacío (metro)	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00159

2