

Raccordo a innesto angolare  
**STV-W G1/4-AG 6**



Art.-Nr.: 10.08.02.00159




### Dati tecnici

| Attributo                        | Valore        |
|----------------------------------|---------------|
| Materiale                        | Nichelato     |
| Temperatura d'intervento         | -20 ... 80 °C |
| Lunghezza L                      | 20,20 mm      |
| Filettatura G1                   | G1/4"-AG      |
| Diametro tubo flessibile esterno | 6,00 mm       |

STV-W G1/4-AG 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

### Dati di costruzione



| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Lunghezza L1                    | 29,40 mm |
| Lunghezza L                     | 20,20 mm |
| Altezza H1                      | 20,40 mm |
| Altezza H                       | 13,50 mm |
| Diametro esterno D1             | 11,3 mm  |
| Diametro nominale dn            | 4,10 mm  |
| Diametro interno d              | 6,00 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |

Dati di costruzione STV-W G1/4-AG 6



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00159](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00159)

1

Raccordo a innesto angolare  
**STV-W G1/4-AG 6**



Art.-Nr.: 10.08.02.00159



### Dati tecnici

| Attributo   | Valore              |
|---|---------------------|
| Peso  | 37,0 g              |
| Materiale   | Nichelato           |
| Tipo di tubo flessibile di design                 | 6-4                 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Temperatura d'intervento                          | -20 ... 80 °C       |
| Famiglia di prodotti                              | STV                 |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.08.02.00159](http://www.schmalz.com/10.08.02.00159)



### Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00159

| Typ                               |                    | codice articolo |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Tubo flessibile aria compressa    | VSL 6-4 PE BL      | 10.07.09.00014  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 6-4 PTFE MI-TR | 10.07.09.00157  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 6-4 PU MI-TR   | 10.07.09.00002  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00159](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00159)